

**Mahr****Dispozitiv compact de măsurat lungimea Millimar C 1200, Tip: 1200M****Date comandă**

Numărul de comandă	434707 1200M
--------------------	--------------

GTIN	4059192063528
------	---------------

Clasa articolului	43A
-------------------	-----

**Descriere****Execuție:**

Carcasă compactă cu ecran TFT color, cu contrast puternic, cu rezoluție mare. Racord pentru 1 palpator inductiv. Afișaj înclinabil fără trepte pentru unghi de vizualizare optim. Sens de măsurare reversibil. Alimentare de la rețea sau cu baterii.

**Funcționare:**

- **Funcții de măsurare dinamice: Max, Min, Max-Min.**
- **Centrarea afișajului în mijlocul limitelor de toleranțe.**
- **Blocare cu parolă pentru meniu.**

**Aplicație:**

Ca afișaj pentru palpatorul inductiv compatibil pentru sarcini simple de măsurare (+ A, – A). Ideal pentru utilizare staționară și mobilă în atelier și producție. Pentru palpator inductiv cu compatibilitate Mahr.

**Livrare:**

Inclusiv bloc de alimentare pentru rețea (115–230 V, 50–60 Hz).

**Accesorii opționale:**

Cablu de date Cod 498938.

**Descriere tehnică**

Rezoluție maximă	0,1 μm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Alimentare cu energie	Cu baterii
Domeniu de măsurare	±3 până la ±5000 μm
Lungime	150 mm
Lățime	130 mm
Greutate	1 kg
Scală reglabilă	0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 μm
Înălțime	170 mm
Compatibilitate	Mahr
Afișaj	digital
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață Digimatic
Tip produs	Aparat de afișare

## Accesorii

Cablu de conectare Tip USB2	498938 USB2
Cablu de conectare Tip R2	498938 R2
Palpator inductiv de lungime Tip 2004T	434760 2004T
Cablu de conectare Tip D2	498938 D2
Palpator inductiv de lungime conectabil Tip 1300MA	434750 1300MA
Palpator inductiv de lungime Tip 2004M	434760 2004M
Palpator inductiv de lungime conectabil Tip 1300TA	434750 1300TA