



Cuțite universale cu mâner din zinc turnat sub presiune 9 mm, Lungimea totală: 130mm



Date comandă

Numărul de comandă	845037 130
GTIN	4062406565602
Clasa articolului	82B

Descriere

Execuție:

Lamă retractabilă, de înaltă calitate, extrem de ascuțită și cu o durată lungă de viață în ghidarea metalică precisă, care se blochează automat.

Avantaj:

Mâner din zinc turnat sub presiune: Capacitate de încărcare și duritate mari, la o greutate foarte mică. Rezistență remarcabilă la coroziune, nu este magnetică și nu produce scântei.

Piese de schimb:

Lame de schimb, vezi codurile 844910 mărimea 10; 844915 mărimea 10; 844917 mărimea 10.

Descriere tehnică

Număr trepte de rupere	13
Lățimea vârfului	9 mm
Lungimea lamei	80 mm
Lungimea totală	130 mm
Grosimea lamei	0,4 mm
Material mâner	Zinc turnat sub presiune
Tip produs	Cuttere

Accesorii

Set de lame de fragmentare 10 buc., 9 mm „experience”
Număr 10

844910 10

Set de lame de fragmentare 10 buc., 9 mm „longlife”
Număr 10

844915 10

Set de lame de fragmentare 10 buc., 9 mm „multisharp”
Număr 10

844917 10