

Kroeplin
Längenmesstechnik**Aparat digital rapid, de măsurat grosimi, de exterior cu palpatoare cu bilă,
Domeniu de măsurare: 0-30mm****Date comandă**

Numărul de comandă	438573 0-30
GTIN	2050002053168
Clasa articolului	46Q

Descriere**Execuție:**

1 tijă palpatoare fixă și 1 mobilă cu palpatoare, cu bilă din carbură, reglabile. **Afișaj digital al valorii absolute.**

Prin introducerea **valorilor presetate** se pot stabili abaterile, pornind de la orice valoare.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 2 baterii Cod 081561 Ref. LR3.

Accesorii opționale:

Adaptor cablu de date Cod 498954 Ref. A2, cablu de date Cod 497440 și adaptor radio Cod 498954 Ref. A5.

Descriere tehnică

Lungimea contactului de măsurare sus Hb	30 mm
Forță de măsurare	1 - 1,5 N
Lungimea contactului de măsurare jos Hf	30 mm
Lungimea max. a tijei palpa. L (adânc. de măsur.)	115 mm
Acuratețe la repetare	0,02 mm

Domeniu de măsurare	0 - 30 mm
Număr de baterii incluse	2
Alimentare cu energie	Cu baterii
Clasă de protecție IP	IP 67
Eroare de toleranță	0,04 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR3
Ø bilei de palpate din carbură	3 mm
Increment comutabil	0,001 mm
Increment comutabil	0,002 mm
Increment comutabil	0,005 mm
Increment comutabil	0,01 mm
Increment comutabil	0,02 mm
Increment comutabil	0,05 mm
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață Bluetooth
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Calibrarea	C7
Tip produs	Buton rapid exterior

Servicii

Calibrare DAkkSPalpator rapid exterior / interior Tip S	023460 S
CalibrarePalpator rapid exterior / interior Tip S	023450 S