

**Garant**

**Mini-plăcuță amovibilă pentru strunjire interioară, cu sfărâmător de așchii pe dreapta, HB720, Ø Dmin: 7,8mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	270021 7,8
GTIN	4062406564872
Clasa articolului	21I

**Descriere tehnică**

Unghi de ascuțire $\alpha$	70 grad
Avans $f$	0,02 - 0,03 mm/rot
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	0,15 - 0,5 mm
Adâncime maximă de așchiere $t_{\max}$	1,3 mm
Mărimea plăcuței $\varnothing d$	6 mm
Distanță între centrele vârfurilor $L_3$	4,65 mm
Rază $R$	0,2 mm
Ø minim $D_{\min}$	7,8 mm
Grosimea plăcuței $T$	3,65 mm
Strat de acoperire	TiCN
Serie	Mini

Categorie	HB720
Tip produs	Miniplăcuțe amovibile

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	60 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	30 m/min	S
GG(G)	recomandat	60 m/min	K
CuZn	recomandat	80 m/min	N
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
înterupt	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		