

**Garant**

**Mini-plăcuță de profilat canale pentru canelare interioară, cu rază completă pe dreapta, HB720, Ø Dmin / w: 8/2,0mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	270050 8/2,0
GTIN	4062406566227
Clasa articolului	21I

**Descriere tehnică**

Distanță între centrele vârfurilor $L_3$	4,8 mm
Adâncime maximă de așchiere $t_{max}$	1 mm
Mărimea plăcuței Ø d	6 mm
Ø minim $D_{min}$	8 mm
Lățime de canelare w	2 mm
Grosimea plăcuței T	3,6 mm
Avans f	0,02 - 0,03 mm/rot
Rază R	1 mm
Materialul sculei	Carbură
Serie	Mini
Categorie	HB720

Tip produs

Miniplăcuțe amovibile

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	60 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	30 m/min	S
GG(G)	recomandat	60 m/min	K
CuZn	recomandat	80 m/min	N
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
întrerupt	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		