

Garant

Mini-plăcuță de profilat canale pentru canelare interioară, cu rază completă pe dreapta, HB720, Ø Dmin / w: 11/1,2mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	270050 11/1,2
GTIN	4062406566241
Clasa articolului	21I

Descriere tehnică

Adâncime maximă de așchiere t_{max}	2,3 mm
Avans f	0,02 - 0,03 mm/rot
Distanță între centrele vârfurilor L_3	6,7 mm
Grosimea plăcuței T	4 mm
Mărimea plăcuței $\varnothing d$	8 mm
Lățime de canelare w	1,2 mm
\varnothing minim D_{min}	11 mm
Rază R	0,6 mm
Materialul sculei	Carbură
Serie	Mini
Categorie	HB720

Tip produs

Miniplăcuțe amovibile

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	60 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	30 m/min	S
GG(G)	recomandat	60 m/min	K
CuZn	recomandat	80 m/min	N
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
întrerupt	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		