



Învelitoare de protecție la căldură, Tip: UNI



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 091519 UNI |
| GTIN | 4030971136084 |
| Clasa articolului | 06C |

Descriere

Execuție:

Suportă o căldură radiantă de la până la 1000 °C. Datorită materialului extrem de moale și de flexibil, crește confortul la purtare. Reflectare puternică a căldurii. Învelitoare de protecție la căldură, lungime cca. 300 mm. Pentru protejarea capului și a zonei cefei. Pentru suport de cască și vizieră de unghi mare 500 × 250 mm. Se utilizează doar cu casca de protecție Cod 09 7807.

Adaptat pentru:

Suport de cască de protecție la căldură Cod 09 1519 MOUNT și vizieră curbată de unghi mare Cod 09 1520.

Livrare:

Livrare fără suport de cască și vizieră de protecție.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------------------|---|
| Îmbrăcăminte conform | DIN EN ISO 11612 Protecție împotriva flăcărilor și căldurii |
| Componentele țesăturii | Aramidă Preox |
| Gramaj material / Densitate țesătură | 260 |

Tip produs

Suport pentru cască

Accesorii

Vizieră de policarbonat Tip PC

091520 PC

Vizieră de policarbonat Tip PCG

091520 PCG

Învelitoare de protecție la căldură Tip MOUNT

091519 MOUNT