

**Ferăstrău circular manual cu acumulator, Tip: GKS18V68C****Date comandă**

Numărul de comandă	078183 GKS18V68C
GTIN	3165140931786
Clasa articolului	03B

Descriere**Execuție:**

Ferăstrău performant circular cu tehnologie BITURBO, cu acumulator 18 V.

- **Adaptor integrat CA V, pentru executarea simplă a manevrelor. Adaptor se poate roti cu 360°.**
- **Ce mai bună ergonomie, pentru control și confort maxime.**
- **Frână inteligentă, pentru oprire sigură și cu kick back minim.**
- **Prevăzut cu sistem profesional de 18 V, pentru aplicații de la cele mai ușoare până la dificile.**

Livrare:

Inclusiv pânză de ferăstrău, ghidaj paralel.

Notă:

Discurile de circular sunt prezentate la 583920.

Pentru acumulatori de schimb și încărcător recomandați, vezi de la Cod 073851 și Cod 073866.

Descriere tehnică

Tensiunea acumulatorului	18 V
Greutate	4,7 kg
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²
Ø găurii pânzei de ferăstrău	30 mm

Tip acumulator	Litiu-Ion
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Greutate fără acumulator	3,8 kg
Turație maximă	6250 min ⁻¹
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Ø pânză de ferăstrău	190 mm
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Adâncimea maximă de tăiere 90°	57 mm
Număr de acumulate incluse	0
Denumirea producătorului	GKS 18V-68 C
Execuție	Ferăstrău tip sabie
Tip produs	Ferăstrău

Accesorii

Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator B18 V	073851 B18
Disc de circular expert for Aluminium Ø disc D 190 mm	583920 190
Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator B18 V	073854 B18
Încărcător de acumulatori Tip GAL18160C	073866 GAL18160C
Încărcător de acumulatori Tip GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Încărcător de acumulatori Tip 1880CV	073866 1880CV
Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator B18 V	073853 B18
Disc de circular pentru metal, dantură alternantă cu fațetă universală universal Ø disc D 190 mm	584095 190
Disc de circular pentru lemn, dantură alternantă universal Ø disc D 190 mm	584075 190