

**Freză unghiulară 90° MEV, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 20/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	226400 20/2
GTIN	4960664914043
Clasa articolului	250

Descriere**Execuție:**

Freză de înaltă performanță cu plăcuță amovibilă triunghiulară cu design nou, pentru frezarea pe colț, frezarea canalelor și prelucrare înclinată la forțe reduse de tăiere și stabilitate crescută.

Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Lungime activă L_1	26 mm
Ø cozii D_s h6	16 mm
Ø tăişului D_c	20 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	35 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	38 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p,max}$	6 mm
Lungime de aşezare cu înclinație α_{max}	14,25 mm
Unghi de aşezare cu înclinație α_{max}	0,8 grad
Lungimea totală L_{ges}	110 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TOMT060508
Număr de dinți Z	2
Ø D_3	15 mm
Tip de coadă	Coadă cilindrică

Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere Tip 1	229723 1
--------------------------	----------