



Freză unghiulară 90° MEV, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 40/5mm



Date comandă

Numărul de comandă	226400 40/5
GTIN	4960664914104
Clasa articolului	250

Descriere

Execuție:

Freză de înaltă performanță cu plăcuță amovibilă triunghiulară cu design nou, pentru frezarea pe colț, frezarea canalelor și prelucrare înclinată la forțe reduse de tăiere și stabilitate crescută.

Descriere tehnică

Ø cozii D_s h6	32 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	78 mm
Lungimea totală L_{ges}	150 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TOMT060508
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	0,33 grad
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	75 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	34,25 mm
Ø tăişului D_c	40 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Lungime activă L_1	50 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	6 mm
Număr de dinți Z	5
Ø D_3	35 mm

Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere Tip 1	229723 1
--------------------------	----------