



## Freză unghiulară 90° MEV, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 50/5mm



### Date comandă

Numărul de comandă	226400 50/5
GTIN	4960664914111
Clasa articolului	250

### Descriere

#### Execuție:

Freză de înaltă performanță cu plăcuță amovibilă triunghiulară cu design nou, pentru frezarea pe colț, frezarea canalelor și prelucrare înclinată la forțe reduse de tăiere și stabilitate crescută.

### Descriere tehnică

Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	44,25 mm
Lungime activă $L_1$	40 mm
Ø tăişului $D_c$	50 mm
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	0,26 grad
Ø cozii $D_s$ h6	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TOMT060508
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Frezare circulară a găurii Ø $D_{\min}$	95 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	6 mm
Lungimea totală $L_{\text{ges}}$	120 mm
Număr de dinți Z	5
Frezare circulară a găurii Ø $D_{\max}$	98 mm

Ø D <sub>3</sub>	45 mm
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

---

## Accesorii

Șurub de strângere Tip 1	229723 1
--------------------------	----------