



Freză unghiulară 90° MEV, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 32/4mm



Date comandă

Numărul de comandă	226400 32/4
GTIN	4960664914098
Clasa articolului	250

Descriere

Execuție:

Freză de înaltă performanță cu plăcuță amovibilă triunghiulară cu design nou, pentru frezarea pe colț, frezarea canalelor și prelucrare înclinată la forțe reduse de tăiere și stabilitate crescută.

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	32 mm
Lungime de aşezare cu înclinație α_{max}	26,25 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	59 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	62 mm
Număr de dinți Z	4
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p,max}$	6 mm
Lungime activă L_1	32 mm
Şurub pentru plăcuțe amovibile	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Ø cozii D_s h6	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TOMT060508
Unghi de aşezare cu înclinație α_{max}	0,44 grad
Lungimea totală L_{ges}	130 mm
Ø D_3	27 mm
Tip de coadă	Coadă cilindrică

Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere Tip 1	229723 1
--------------------------	----------