

**Suflantă de aer cald cu acumulator 18 V, Tip: 066611****Date comandă**

Numărul de comandă	078322 066611
GTIN	4007841066611
Clasa articolului	07E

Descriere**Execuție:**

Suflanta compactă mobile heat MH 5 de aer cald, cu acumulator, dispune de patru programe specifice utilizării. Cantitatea de aer poate fi reglată digital în șase trepte (până la 300 l/min).

Livrare:

Suflantă de aer cald, cu 1x acumulator 18 V/ 8,0 Ah inclus, încărcător și geantă.

Notă:

Acumulatorii și încărcătoarele adecvate pot fi găsite la Cod 073870 – 073890.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	MH5
Putere absorbită	2200 W
Temperatura aerului	50 - 500 °C
Număr de acumulatori incluși	1
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tensiunea acumulatorului	18 V

Ambalaj	Geantă de transport
Debit volumetric aer	300 l/min
Execuție	Set
Greutate	660 g
Capacitate acumulator	8 Ah
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Tip CAS 18 V
Tip produs	Aparat de suflat aer cald

Accesorii

Acumulator Tip CAS-8	078327 CAS-8
Încărcător Tip ASC145	078328 ASC145
Încărcător Tip ASC55	078328 ASC55