

**Suflantă de aer cald cu acumulator 18 V, Tip: 063993****Date comandă**

Numărul de comandă	078323 063993
GTIN	4007841063993
Clasa articolului	07E

Descriere**Execuție:**

Suflanta compactă mobilă heat MH 5 de aer cald, cu acumulator, dispune de patru programe specifice utilizării. Cantitatea de aer poate fi reglată digital în șase trepte (până la 300 l/min).

Livrare:

Versiune fără acumulator și fără încărcător, cutie.

Notă:

Acumulatorii și încărcătoarele adecvate pot fi găsite la Cod 073870 – 073890.

Descriere tehnică

Tensiunea acumulatorului	18 V
Putere absorbită	2200 W
Ambalaj	Geantă de transport
Temperatura aerului	50 - 500 °C
Debit volumetric aer	300 l/min
Număr de acumulatori incluși	0

Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Denumirea producătorului	MH5
Greutate	660 g
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Tip CAS 18 V
Tip produs	Aparat de suflat aer cald

Accesorii

Încărcător Tip ASC55	078328 ASC55
Acumulator Tip CAS-8	078327 CAS-8
Încărcător Tip ASC145	078328 ASC145