

Kroepelin
Längenmesstechnik**Aparat digital rapid, de măsurat grosimi, de interior cu tije palpatoare lungi,
Domeniu de măsurare: 50-80mm****Date comandă**

Numărul de comandă	438979 50-80
GTIN	2050002053205
Clasa articolului	46Q

Descriere**Execuție:**

1 tijă palpatoare fixă și 1 mobilă cu palpatoare reglabile, cu bila din carbură. **Afișaj digital al valorii absolute.** Prin introducerea **valorilor presetate** se pot stabili abaterile, pornind de la orice valoare.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 2 baterii Cod 081561 Ref. LR3, manual de utilizare.

Accesorii opționale:

Adaptor cablu de date Cod 498954 Ref. A2; cablu de date Cod 497440; adaptor radio Cod 498954 Ref. A5.

Descriere tehnică

Forță de măsurare	1,3 - 1,8 N
Număr de baterii incluse	2
Eroare de toleranță	0,04 mm
Adâncime minimă a canalului	2,5 mm
Increment comutabil	0,02 mm
Increment comutabil	0,05 mm

Increment comutabil	0,001 mm
Increment comutabil	0,01 mm
Increment comutabil	0,005 mm
Increment comutabil	0,002 mm
Acuratețe la repetare	0,02 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Adâncime maximă a canalului	8,5 mm
Ø bilei de palpare din carbură	2 mm
Domeniu de măsurare	50 - 80 mm
Clasă de protecție IP	IP 67
Lungimea max. a tijei palpa. L (adânc. de măsur.)	127 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR3
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață Bluetooth
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață Digimatic
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Calibrarea	C7
Tip produs	Palpator rapid de interior

Servicii

Calibrare DAkkSPalpator rapid exterior / interior Tip S	023460 S
CalibrarePalpator rapid exterior / interior Tip S	023450 S

Accesorii

Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975

