

Kroeplin
Längenmesstechnik**Aparat digital rapid, de măsurat grosimi, de interior cu tije palpatoare lungi,
Domeniu de măsurare: 70-100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	438979 70-100
GTIN	2050002053212
Clasa articolului	46Q

Descriere**Execuție:**

1 tijă palpatoare fixă și 1 mobilă cu palpatoare reglabile, cu bila din carbură. **Afișaj digital al valorii absolute.** Prin introducerea **valorilor presetate** se pot stabili abaterile, pornind de la orice valoare.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 2 baterii Cod 081561 Ref. LR3, manual de utilizare.

Accesorii opționale:

Adaptor cablu de date Cod 498954 Ref. A2; cablu de date Cod 497440; adaptor radio Cod 498954 Ref. A5.

Descriere tehnică

Adâncime maximă a canalului	8,5 mm
Forță de măsurare	1,3 - 1,8 N
Adâncime minimă a canalului	2,5 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Domeniu de măsurare	70 - 100 mm
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081561 LR3

Increment comutabil	0,01 mm
Increment comutabil	0,005 mm
Increment comutabil	0,002 mm
Increment comutabil	0,05 mm
Increment comutabil	0,001 mm
Increment comutabil	0,02 mm
Clasă de protecție IP	IP 67
Lungimea max. a tijeii palpa. L (adânc. de măsur.)	127 mm
Eroare de toleranță	0,04 mm
Număr de baterii incluse	2
Acuratețe la repetare	0,02 mm
Ø bilei de palpate din carbură	2 mm
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață Bluetooth
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață Digimatic
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Calibrarea	C7
Tip produs	Palpator rapid de interior

Servicii

Calibrare Palpator rapid exterior / interior Tip S	023450 S
Calibrare DAkkSPalpator rapid exterior / interior Tip S	023460 S

Accesorii

Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965

