



Disc suport pentru discuri din fibră TURBO PAD 3 dur / cu nervuri, Ø exterior: 115mm



Date comandă

Numărul de comandă

566688 115

GTIN

4018875763858

Clasa articolului

56V

Descriere

Execuție:

Disc suport pentru discuri din fibră cu rezistență mare la temperatură. Design special pentru atingerea eficienței depline a discurilor din fibră.

Discuri-suport pentru discuri din fibră **dure, nedeformabile**. Suprafață de contact cu **nervuri fine pentru susținerea optimă a granulației** la șlefuirea muchiilor și suprafețelor. Plastic special cu rezistență **foarte ridicată la temperatură**. Ideal pentru **lucrări de șlefuire grosieră și degroșare** cu granulații de la 36 până la 60.

Descriere tehnică

Ø exterior

115 mm

Turație maximă

13300 min⁻¹

Grad de duritate

dur

Filet

M14

Tip produs

Disc-suport

