



Ferăstrău tip sabie cu acumulator, Tip: M18FSZ



Date comandă

Numărul de comandă	078220 M18FSZ
GTIN	4058546344702
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

Milwaukee Ferăstrău tip sabie cu acumulator pentru lucrări în locuri greu accesibile.

- Sistem electronic cu controlul progresiv al numărului de curse și protecție la suprasarcină.
- Sistem FIXTEC de schimbare a pânzei de ferăstrău fără scule.

Ferăstrău tip sabie cu acumulator.

- Cea mai nouă generație a motorului fără perii POWERSTATE™ pentru mai multă eficiență.
- Protecția patentată a cuplajului împiedică defectarea mașinii prin blocarea pânzei de ferăstrău.
- Pornire lină controlabilă pentru un control și o viteză maximă.
- Sistem FIXTEC de schimbare a pânzei de ferăstrău fără scule.
- Papucul de ferăstrău rabatabil și reglabil permite optimizarea poziției de tăiere.

Livrare:

Variantă în cutie HD fără acumulator, fără încărcător.

Notă:

Pânze de ferăstrău tip sabie găsiți începând de la Cod 588600.

Acumulatorile de schimb și încărcătoarele compatibile sunt prezentate la Cod 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Descriere tehnică

Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Număr de curse	0 - 3000 min ⁻¹
Tensiunea acumulatorului	18 V
Lungimea cursei	32 mm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Capacitate acumulator	5 Ah
Greutate	8 kg
Denumirea producătorului	M18 FSZ
Număr de acumuloare incluse	0
Particularitate	FIXTEC, LED
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Vibrație maximă conform EN	9,9 m/s ²
Tip produs	Ferăstrău

Accesorii

Sistem Li-Ion M18B5 Tip acumulator MB18	073816 MB18
Set de pornire cu acumulatorHigh Output™ Tip M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Acumulator Li-IonHigh Output™ Tip acumulator MHB12	073811 MHB12
Sistem Li-Ion M18B2 Tip acumulator MB18	073827 MB18
Set de pornire cu acumulatorHigh Output™ Tip M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Set de pornire cu acumulatorHigh Output™ Tip acumulator M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Acumulator Li-IonHigh Output™ Tip acumulator MHB3	073808 MHB3
Acumulator Li-IonHigh Output™ Tip acumulator MHB55	073809 MHB55

Acumulator Li-IonHigh Output™ Tip acumulator MHB8	073810 MHB8
Set de pornire cu acumulatorHigh Output™ Tip M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Set de pornire cu acumulator Tip M18NRG5	073839 M18NRG5