

Ansell**Pereche de mănuși HyFlex® 11-819 ESD, Mărimea mănușilor: 9****Date comandă**

Numărul de comandă	094354 9
GTIN	10076490614048
Clasa articolului	04P

Descriere**Execuție:**

HyFlex® 11-819 ESD. Combinația perfectă de confort la purtare, dexteritate și compatibilitate cu ESD și cu ecranele tactile. Produs protejat împotriva descărcării electrostatice. Ca parte componentă a lanțului de împământare, se poate utiliza și în zone care prezintă pericol de explozie. Testat dermatologic cu Dermatest®, certificat Öko-Tex.

Standard:

EN 16350

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Mănuși care protejează împotriva descărcărilor electrostatice, nu izolează mâinile împotriva tensiunilor electrice. Neindicate pentru lucrările la firele aflate sub tensiune sau pentru protecție împotriva șocurilor electrice, ci doar pentru protecția produselor.

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	9
-------------------	---

Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănuși universale
Îmbrăcămintă standard	Oeko-Tex Standard 100
Conținut	12
Proprietate a mănușilor	Recomandat pentru ecran tactil
Proprietate a mănușilor	Fără latex
Proprietate a mănușilor	prietenos cu pielea alergică
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
EN 388	3121A
Material de suport	Nylon spandex
Strat de acoperire	Spumă de nitril
VARIANTĂ cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Precizie
Lungime	195 mm
Culoarea	albastru
Greutate	16,6 g
Tehnologie de tricatat	18G
Aplicație	de folosință multiplă
Material	Spumă de nitril
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	A
Tip produs	Mănuși universale