

**Radio cu acumulator / alimentare de la rețea, Tip: M12RCDAB****Date comandă**

Numărul de comandă	073960 M12RCDAB
GTIN	4058546325107
Clasa articolului	03L

**Descriere****Execuție:**

Radio robust pentru șantier, cu protecție împotriva stropilor de apă (IP54) cu funcționare prin alimentare de la rețea sau cu acumulator. Radio cu acumulator / alimentare de la rețea și funcție de încărcare. Tuner DAB+, AM și FM.

**Funcționare:**

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

Inclusiv cablu de rețea, 2 baterii tampon, cablu de conexiune AUX, fără acumuloare.

**Descriere tehnică**

Număr de acumuloare incluse	0
Interval de frecvențe	Frecvență radio FM
Interval de frecvențe	Frecvență radio AM
Interval de frecvențe	Frecvență radio DAB

Înălțime	386 mm
Lățime	155 mm
Lungime	523 mm
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Alimentare cu energie	Cu baterii
Greutate	1,9 kg
Denumirea producătorului	M12RCDAB+-0
Tensiunea acumulatorului	12 V
Clasă de protecție IP	IP 54
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață Bluetooth
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 12 V
Tip produs	Radio

## Accesorii

Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC	073840 M1218FC
Sistem Li-Ion M18B5 Tip acumulator MB18	073816 MB18
Încărcător pentru acumulator Tip M1218C	073840 M1218C