

Calibru pentru caneluri, Tip: F



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 484409 F |
| GTIN | 2050002070998 |
| Clasa articolului | 48B |

Descriere

Execuție:

Calibre pentru caneluri cu capete „TRECE” și „NU TRECE”. Parte „TRECE” cu **toleranță de uzură** conform DIN 7164. Corp al calibrului din oțel călit.

Calibre pentru caneluri ale arborilor cu dimensiune intermediară și ajustaj ISO, de ex., Cod Ref. 484409 Nr. **15,8 M6**.

Aplicație:

Pentru verificarea îmbinărilor plane de ex. a canalelor.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Notă:

Tipul de denumire a referinței se referă la dimensiunea nominală în milimetri (mm).

Tip A = 3,001 – 5,999

Tip B = 6,001 – 8,999

Tip C = 9,001 – 12,999

Tip D = 13,001 – 16,999

Tip E = 17,001 – 20,999

Tip F = 21,001 – 25,999

Descriere tehnică

| | |
|-------------------|----------------|
| Dim. nominală | 21 - 25,999 mm |
| Câmp de toleranță | D |
| Câmp de toleranță | R |

| | |
|-------------------|-------------------|
| Câmp de toleranță | U |
| Câmp de toleranță | F |
| Câmp de toleranță | K |
| Câmp de toleranță | ZC |
| Câmp de toleranță | N |
| Câmp de toleranță | C |
| Câmp de toleranță | V |
| Câmp de toleranță | FG |
| Câmp de toleranță | M |
| Câmp de toleranță | ZB |
| Câmp de toleranță | A |
| Câmp de toleranță | ZA |
| Câmp de toleranță | FG |
| Câmp de toleranță | JS |
| Câmp de toleranță | B |
| Câmp de toleranță | T |
| Câmp de toleranță | EF |
| Câmp de toleranță | F |
| Câmp de toleranță | G |
| Câmp de toleranță | S |
| Câmp de toleranță | CD |
| Câmp de toleranță | J |
| Câmp de toleranță | P |
| Câmp de toleranță | H |
| Câmp de toleranță | Z |
| Câmp de toleranță | E |
| Standard | DIN EN ISO 1938-1 |
| Standard | DIN 7164 |
| Calitate | 12 |

| | |
|------------|-------------------------|
| Calitate | 8 |
| Calitate | 9 |
| Calitate | 13 |
| Calitate | 10 |
| Calitate | 7 |
| Calitate | 11 |
| Calibrarea | L6 |
| Tip produs | Calibru pentru caneluri |

Servicii

Calibrare Calibru tampon cu prag limitator Ø maxim 60 mm

028300 60