

KÄRCHER**Set de aspirare a așchiilor și lichidelor, Lățime nominală racord: DN40****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 078529 DN40 |
| GTIN | 4054278687407 |
| Clasa articolului | 07C |

Descriere**Adaptat pentru:**

Aspirator industrial Cod 078522.

Livrare:

1 furtun de aspirare din PU (3 m) rezistent la ulei și tăiere, 1 țeavă de mână curbată, 1 prelungitor, 1 duză de sol, 1 duză elastică.

Notă:

La Cod 078533 Ref. DN40, găsiți reducția DN50 la DN40.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------------|--|
| Recomandat pentru | IVR-L40, IVR-L65/20 |
| Ø deschidere nominală racord furtun | 40 mm |
| Tip produs | Aspirator pentru suprafețe umede și uscate |