

**RUNPOTEC**  
HPI KABELNENZWEHESPEZIALIST

## Cameră multifuncțională RC2, Lungime sondă: 30m



### Date comandă

Numărul de comandă	814878 30
GTIN	9120045475562
Clasa articolului	86A

### Descriere

#### Execuție:

Cameră multifuncțională pentru inspecția vizuală a locurilor greu accesibile. Compatibil cu toate produsele RUNPOTEC, cu RTG Ø 6 mm, precum PowerRex (Cod 814868), Runposticks (Cod 814877), Runpo1 (Cod 814865) și tijă de fibră de sticlă (Cod 814882).

- **Afișaj color LCD 3,5 inch TFT; distanță focală 30 mm – 80 mm.**
- **Cam de cameră cu 345000 pixeli (640x480); unghi de vizualizare 64°.**
- **6x LED integrate în capul de cameră.**
- **Clasă de protecție IP 67 (cap de cameră și cablu).**
- **230 V sau funcționare cu acumulator.**

#### Aplicație:

Ideal la tuburile flexibile pentru cabluri electrice (de la un Ø interior de 14 mm), la plafoane suspendate, coloane, ducturi sub pardoseală, inspecții de întreținere și ale instalațiilor.

#### Livrare:

1 Runpocam RC2 cu **cablu (30 m)** incl. bobină în cutie de scule, câte 1 ștecăr de încărcare USB cu 2 sloturi, 230 V și 12 V (Kfz), 1 cablu USB- Kabel 3 m, 1 lampă cu acumulator și cu LED de 320 Lumen, cu cablu de încărcare inclus, 1 card Micro Memory 8 GB, 1 glisor Runpo cu filet frontal, 1 glisor, 1 set magneți fishing, 1 set filet pentru racord RTG Ø 6 mm, 1 cârlig fishing, 1 element de conectare flexibil 12 cm, 1 extensie filetată RC2.

### Descriere tehnică

Rezoluția camerei	640×480 px
Alimentare cu energie	Cu baterii
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Unghiul câmpului vizual	64 grad
Lungime sondă	30000 mm
Dimensiune afișaj	3,5 inch
Serie	RC2
Afișaj	LCD
Ø sondei	13 mm
Tip produs	Endoscop