



Ferăstrău circular cu acumulator, Tip: M18FMCS66



Date comandă

Numărul de comandă	078207 M18FMCS66
GTIN	4058546325077
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

Ferăstrău circular pentru metale 66 mm cu acumulator.

- **Colectorul mare de șpan metalic captează reziduurile rezultate la debitare, asigurând vizibilitatea necesară.**
- **Tehnologia de debitare uscată permite debitarea rapidă, curată, fără bavuri a metalelor.**

Livrare:

Inclusiv încărcător M12-18FC, geantă de transport.

Notă:

Pentru acumulatori de schimb și set de inițiere recomandate, de la Cod 073814 și Cod 073839.
Pentru discul potrivit de circular, consultați Cod 584075.

Descriere tehnică

Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Vibrație maximă conform EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Capacitate acumulator	12 Ah
Turație maximă	4000 min^{-1}

Număr de acumuloare incluse	1
Denumirea producătorului	M18FMCS66-121C
Adâncimea maximă de tăiere 90°	66 mm
Execuție	Ferăstrău circular manual
Greutate	7,5 kg
Tip acumulator	Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului	18 V
Ø găurii pânzei de ferăstrău	16 mm
Ø pânză de ferăstrău	203 mm
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip HB 18 V
Tip produs	Ferăstrău

Accesorii

Disc de circular pentru lemn, dantură alternantăuniversal Ø disc D 190 mm	584075 190
Disc de circular pentru lemn, dantură alternantăuniversal Ø disc D 350 mm	584075 350
Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC	073840 M1218FC
Încărcător pentru acumulator Tip M1218C	073840 M1218C
Disc de circular pentru lemn, dantură alternantăuniversal Ø disc D 210 mm	584075 210
Disc de circular pentru lemn, dantură alternantăuniversal Ø disc D 160 mm	584075 160
Disc de circular pentru lemn, dantură alternantăuniversal Ø disc D 230 mm	584075 230
Disc de circular pentru lemn, dantură alternantăuniversal Ø disc D 300 mm	584075 300
Încărcător pentru acumulator Tip M18DFC	073840 M18DFC
Încărcător pentru acumulator Tip M1418C6	073840 M1418C6

Acumulator Li-IonHigh Output™ Tip acumulator MHB12	073811 MHB12
Disc de circular pentru lemn, dantură alternantăuniversal Ø disc D 250 mm	584075 250
Set de pornire cu acumulatorHigh Output™ Tip M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Încărcător pentru acumulator Tip M1218SC	073840 M1218SC