

KERN**Cântar cu platformă, tip EOC, Plajă maximă de cântărire: 300Lkg****Date comandă**

Numărul de comandă	479606 300L
GTIN	4045761192294
Clasa articolului	47D

Descriere**Execuție:**

- **Cântar robust cu platformă, din inox, utilizabil drept cântar pentru pachete, cântar industrial și balanță de numărat.**
- **Cântar cu două zone de cântărire, cu comutare automată a citirii (citire mai precisă în jumătatea de jos a zonei de cântărire).**
- **Unitate de afișare cu înălțimea cifrelor de 24 mm independente de platformă; reglabilă și montabilă printr-un cablu flexibil.**
- **Mobilitate ridicată datorită opțiunii de funcționare cu acumulator și construcției compacte.**
- **Un semnal optic și acustic susține porționarea, dozarea sau sortarea în intervalul de toleranță.**
- **Calcularea procentului: Permite cântărirea raportată la o anumită valoare prestabilită (100%) și constatarea diferențelor față de această valoare nominală.**
- **Numărarea bucăților: Calculare rapidă a numărului de bucăți cu funcția simplă de numărare. Cantitatea de referință la alegere:**
- **Program de calibrare CAL: Pentru reglarea preciziei (este necesară o greutate etalon, disponibilă la cerere).**

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv adaptor pentru rețea, picior pentru masă și suport pentru fixare pe perete, husă de protecție.

Descriere tehnică

Citire interval de cântărire superior	100 g
Greutate minimă pe bucată	100 g
Plajă maximă de cântărire	0 - 300 kg
Citire	50 g
Greutate netă	18,4 kg
Calibrarea	Preț la cerere
Denumirea producătorului	Tip EOC
Alimentare cu energie	Cu baterii
Timp de răspuns (de amorsare a oscilațiilor)	2 s
Reproductibilitate	100 g
Dimensiuni platou cântar	600×500 mm
Clasă de protecție IP	IP 65
Interfață	Interfață RS232C
Tip produs	Cântar cu platformă