

**Garant****Capete de frezat la 90°, Coadă cilindrică, Ø D / Număr de dinți Z: 32/5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215177 32/5
GTIN	4062406570057
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Sistemul de frezare unghiulară pentru **frezarea progresivă a profilelor**. Construcția compactă a plăcuței amovibile asigură **o mare stabilitate** în cazul unui număr suplimentar mare de tășuri, ceea ce **asigură o productivitate maximă**.

**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 7IP**.

**Descriere tehnică**

Lungime activă L <sub>1</sub>	70 mm
Ø tăişului D <sub>c</sub>	32 mm
Ø cozii D <sub>s</sub> h6	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XNEX 040308
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Număr de dinți Z	5
Adâncime maximă de așchiere a <sub>p max</sub>	2 mm
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	195 mm
Tip de coadă	Coadă cilindrică

Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 1	219878 1
--	----------