

**Garant****Capete de frezat la 90°, Coadă cilindrică, Ø D / Număr de dinți Z: 20/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215177 20/3
GTIN	4062406570033
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Sistemul de frezare unghiulară pentru **frezarea progresivă a profilelor**. Construcția compactă a plăcuței amovibile asigură **o mare stabilitate** în cazul unui număr suplimentar mare de tășuri, ceea ce **asigură o productivitate maximă**.

**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 7IP**.

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	XNEX 040308
Număr de dinți Z	3
Lungimea totală $L_{ges}$	150 mm
Ø cozii $D_s$ h6	20 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p,max}$	2 mm
Ø tăişului $D_c$	20 mm
Set de şuruburi pentru plăcuțe amovibile	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Lungime activă $L_1$	40 mm
Tip de coadă	Coadă cilindrică

Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 1	219878 1
--	----------