

Garant**Capete de frezat la 90°, cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 25/4mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 215178 25/4 |
| GTIN | 4062406570101 |
| Clasa articolului | 210 |

Descriere**Execuție:**

Sistemul de frezare unghiulară pentru **frezarea progresivă a profilelor**. Construcția compactă a plăcuței amovibile asigură **o mare stabilitate** în cazul unui număr suplimentar mare de tășuri, ceea ce **asigură o productivitate maximă**.

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 7IP**.

Descriere tehnică

| | |
|--|------------------------|
| Filet de prindere M | M12 |
| Ø tăişului D _c | 25 mm |
| Lungimea totală L _{ges} | 35 mm |
| Ø D ₂ | 20,7 mm |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) |
| Adâncime maximă de aşchiere a _{p max} | 2 mm |
| Ø D ₁ h6 | 12,5 mm |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | XNEX 040308 |
| Număr de dinți Z | 4 |

| | |
|---------------------|----------------------|
| Tip de coadă | cu filet |
| Unghi de reglare κ | 90 grad |
| Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată |
| Împărțirea tăișului | inegal |
| Răcire interioară | da |
| Schimbare sculă | PowerCard |
| Tip produs | Freză |

Accesorii

| | |
|--|----------|
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 1 | 219878 1 |
|--|----------|