



Clește cu putere mare de tăiere laterală, cromat Izolat VDE, cu inel de siguranță, Lungimea totală: 200mm



Date comandă

Numărul de comandă	706051 200
GTIN	4003773081494
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Clești cu inel de siguranță pentru montarea unei protecții împotriva căderii. Inelul de siguranță este sudat cu manșonul de prindere și poate fi solicitat dinamic până la o înălțime de cădere de 3 m.

Izolat conform DIN EN 60900 / VDE 06082-201 pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V.

Aplicație:

Pentru utilizarea la construcții de clădiri, construcții civile, întreținerea clădirilor, cățărări industriale, acoperirea caselor, construcția de spații expoziționale etc.

Material:

Oțel electric crom-vanadiu, forjat în matriță.

Notă:

Alte modele și mărimi sunt disponibile la cerere.

Descriere tehnică

Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	3 mm
Putere de tăiere coardă de pian până la Ø de	2,5 mm
Lungimea totală	200 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu Ø de până la	4,2 mm
Material	Oțel electric crom-vanadiu
Suprafață	cromat

Clește performant de putere mare pentru tăiere laterală	da
Cu arc deschidere comutabil	nu
Cu arc deschidere	nu
Tip produs	Clește de tăiere