

ejendals

Pereche de mănuși Tegera® 77701, Mărimea mănușilor: 10



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 094361 10 |
| GTIN | 7340118365497 |
| Clasa articolului | 04R |

Descriere

Execuție:

Tegera® 77701. Mănușă pentru montaj, cu suprafață netedă, care permite lucrări de precizie. La nivelul palmei, cu strat de acoperire care asigură aerisirea și respinge uleiul și apa.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------|-------------------|
| Tip de mănuși | Mănuși universale |
| Categorie de protecție | Categoria a II-a |
| Conținut | 6 |
| EN 388 | 3111X |
| Material de suport | Nylon |

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Strat de acoperire | PU |
| Variantă cu strat de acoperire | suprafața palmei |
| Domeniu de utilizare | Precizie |
| Culoarea | albastru / negru |
| Tehnologie de tricotat | 18G |
| Aplicație | de folosință multiplă |
| Tip produs | Mănuși universale |