

**Pereche de mănuși Cu protuberanțe, Mărimea mănușilor: 12****Date comandă**

Numărul de comandă	094301 12
GTIN	4062406572013
Clasa articolului	02H

Descriere**Execuție:**

Mănuși de montaj permeabile la aer cu strat de acoperire inovator din nitril PU pe bază de apă pentru cele mai mari exigențe privind precizia, flexibilitatea și sensibilitatea tactilă în mediu de lucru uscat și ușor uleios. Suprafață structurată deosebit de fin, datorită procesului de înnobilare costisitor. Durabilitate îndelungată datorită rezistenței ridicate la abraziune. Fără DMF.

Cu **protuberanțe suplimentare de nitril** pentru o prindere mai bună și durabilitate mai mare.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	12
Îmbrăcămintă standard	Oeko-Tex Standard 100
Conținut	12

Proprietate a mănușilor	Fără DMF
Proprietate a mănușilor	prietenos cu pielea alergică
EN 388	4131X
Material de suport	Lycra®, poliamidă
Strat de acoperire	PU pe bază de apă/Nitril
Variantă cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Allround
Domeniu de utilizare	Precizie
Lungime	255 mm
Culoarea	negru / gri
Tehnologie de tricatat	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Aplicație	de folosință multiplă
Tip produs	Mănuși universale