



Mașină de găurit și înșurubat cu percuție și acumulator, Tip: GSB1235



Date comandă

Numărul de comandă	070104 GSB1235
GTIN	4059952513966
Clasa articolului	03B

Descriere

Execuție:

Mașină de găurit și înșurubat Bosch cu percuție și acumulator pentru cele mai dure lucrări de înșurubare, găurire și percuție.

- **Electronic Cell Protection (ECP) protejează acumulatorul împotriva supraîncălzirii și a descărcării complete.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) protejează motorul împotriva suprasolicitării.**
- **Decuplare mecanică în mai multe trepte a momentului de rotație.**
- **Clips pentru centură (nu 070104).**
- **Afișaj integrat pentru indicarea nivelului de încărcare cu LED și acumulator.**
- **Mandrină cu strângere rapidă.**

Șurubelnițe cu acumulator robuste și ușor de mânuit de doar **1 kg**.

Livrare:

Inclusiv 2x acumulator Li-Ion, încărcător și geantă de transport.

Notă:

Acumulatori de schimb și încărcătoare compatibile se găsesc începând de la Cod 073851 și 073866.

Descriere tehnică

Tensiunea acumulatorului	12 V
Turație maximă treapta 1	0 - 460 min ⁻¹

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 12 V
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	32 mm
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1 - 10 mm
Ø maxim de găurire spiralată în beton	10 mm
Turație maximă treapta 2	1750 min ⁻¹
Tip acumulator	Litiu-Ion
Utilizare tipică	Medium
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	10 mm
Vibrație maximă conform EN fără funcție de găurire prin percuție	<2,5 m/s ²
Capacitate acumulator	3 Ah
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse	2
Denumirea producătorului	GSB 12V-35
Moment maxim de rotație moale	20 Nm
Model constructiv motor	Motor fără perii
Moment maxim de rotație dur	35 Nm
Greutate	1 kg
Vibrație maximă conform EN cu funcție de găurire prin percuție	10,5 m/s ²
Tip produs	Mașinăde găurit și înșurubat cu percuție

Accesorii

Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator B12 V	073855 B12
Încărcător de acumulatori Tip GAL1240	073866 GAL1240