

**Ciocan rotopercutor, Tip: GBH221****Date comandă**

Numărul de comandă	075510 GBH221
GTIN	4059952569635
Clasa articolului	03B

Descriere**Execuție:**

Ciocan rotopercutor robust cu **suport pentru portscule SDS-plus** și avans înalt la găurire.

- **Cuplu de suprasarcină pentru protecția utilizatorilor și a mașinii.**
- **Reglare fără trepte a turației pentru o găurire mai curată.**
- **Numeroase posibilități de utilizare prin funcția daltă (oprire rotație).**
- **Funcționare spre dreapta / stânga pentru desfacere la burghiile blocate.**

Livrare:

Inclusiv mâner suplimentar, lavetă pentru mașină. Inclusiv opritor de adâncime 210 mm și geantă de transport.

Notă:

Burghiile de percuzie recomandate sunt prezentate începând de la Cod 787000. Acumulatori de rezervă și încărcătoare recomandate găsiți la Cod 073851 – 073866.

Descriere tehnică

Ø maxim de găurire spiralată în beton	20 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Formă portsculă	SDS-Plus
Putere absorbită	650 W

Coadă tip	SDS Plus
Energie de impact	2 J
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	30 mm
Greutate	2,3 kg
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Ambalaj	Geantă de transport
Denumirea producătorului	GBH 2-21 D
Vibrație maximă conform EN	13,5 m/s ²
Tip produs	Ciocan rotopercutor