



Polizor unghiular fără fir GWS, Tip: 18V15C



Date comandă

Numărul de comandă	077120 18V15C
GTIN	3165140964555
Clasa articolului	03C

Descriere

Execuție:

- **Datorită noii tehnologii BITURBO, viteza de tăiere și îndepărtarea materialului sunt cu 50% mai mari. Similar performanței unui polizor unghiular cu alimentare prin cablu.**
- **Siguranță crescută datorită sistemului inteligent de frânare, funcțiilor soft start, kick back control și drop control.**
- **Setarea nivelurilor individuale de viteză cu suprafață de operare și Bluetooth-Connectivity.**
- **Posibilitatea echipare ulterioară modul Conectiviy.**

Livrare:

Fără acumulator și fără încărcător, capac de protecție inclus, flanșă de prindere, piuliță de strângere, mâner suplimentar.

Notă:

La Cod 073854 și Cod 073866 găsiți acumuloare de schimb și încărcătoare potrivite. Găsiți acumulatorii potriviți ProCORE 18 V și seturile de pornire adecvate la Cod 073857 Ref. C18 și Cod 073865 Ref. C18.

Descriere tehnică

Adâncimea maximă de tăiere	34 mm
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Tensiunea acumulatorului	18 V

Ø maxim al discurilor	125 mm
Pornire lină	nu
Denumirea producătorului	GWS 18V-15 C
Tip acumulator	Litiu-Ion
Protecție la suprasarcină	da
Stop Kickback	da
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Vibrație maximă conform EN	4 m/s ²
Greutate fără acumulator	2,2 kg
Număr de acumulatoare incluse	0
Blocaj contra repornirii	da
Model constructiv motor	Motor fără perii
Întreprupător de siguranță	nu
Greutate	2,2 kg
Turație maximă	9800 min ⁻¹
Conexiune pentru App	OneKey
Tip produs	Polizor unghiular

Accesorii

Set de pornire cu acumulator ProCore Tip acumulator, tensiune acumulator C18 V

073865 C18

Acumulator Li-Ion ProCore Tip acumulator, tensiune acumulator C18 V

073857 C18