



Șurubelniță cu percuție cu acumulator, Tip: M18FIW2F12



Date comandă

Numărul de comandă	074010 M18FIW2F12
GTIN	4058546346355
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

Șurubelniță FUEL™ cu percuție și acumulator, performantă, robustă, cu motor CE POWERSTATE™ fără perii, durabilitate îndelungată a motorului și eficiență energetică ridicată. Carcasă metalică robustă a cutiei de viteze și mâner ergonomic pe mijloc, cu strat de material moale. Indicator pentru nivelul de încărcare a acumulatorului, iluminare cu LED a zonei de lucru. Cu funcționare pe dreapta / stânga și control electronic al turației. **Sistem electronic REDLINK PLUS™** – gestionare unică a performanțelor:

- **Cu sistem de comunicare între mașina acționată și acumulator.**
- **Cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate mare a acumulatorului, motorului și a cutiei de viteze.**

DRIVE CONTROL™ permite comutarea rapidă între cele 4 trepte cu diferite setări ale turației și momentului de rotație. **Șurubelniță compactă cu percuție cu acumulator 18 V / 5,0 Ah**, cu lungime constructivă de doar 124 mm.

- **Formă compactă.**
- **Nivelul 4 pentru o combinație optimă între putere și precizie la deșurubarea șuruburilor.**

Execuție text publicitar:

Șurubelniță FUEL™ cu percuție și acumulator, performantă, robustă, cu motor CE POWERSTATE™ fără perii, durabilitate îndelungată a motorului și eficiență energetică ridicată.

Notă:

Pentru acumuloare de schimb și accesorii recomandate, vezi de la Cod 073808.

Descriere tehnică

Utilizare tipică	Strong
Număr de percuții treapta 3	0 - 3400 min ⁻¹
Număr de percuții treapta 1	0 - 1000 min ⁻¹
Greutate	5,9 kg
Moment maxim treapta 1	102 Nm
Număr de percuții treapta 2	0 - 2400 min ⁻¹
Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M18
Moment maxim treapta 3	339 Nm
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Moment maxim treapta 4	34 Nm
Tensiunea acumulatorului	18 V
Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Denumirea producătorului	M18 FIW2F12
Moment maxim treapta 2	203 Nm
Profil de antrenare portsculă	Pătrat exterior
Număr de acumuloare incluse	2
Dimensiunile portsculei	1/2 inch
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tip acumulator	Litiu-Ion
Capacitate acumulator	5 Ah
Tip produs	Șurubelniță cu percuție

Accesorii

Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC	073840 M1218FC
--	----------------

Sistem Li-Ion M18B5 Tip acumulator MB18

073816 MB18

Încărcător pentru acumulator Tip M1218C

073840 M1218C