



Șurubelniță cu percuție cu acumulator, Tip: M18ONEFFDS



Date comandă

Numărul de comandă	074010 M18ONEFFDS
GTIN	4058546324681
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

Șurubelniță FUEL™ cu percuție și acumulator, performantă, robustă, cu motor CE POWERSTATE™ fără perii, durabilitate îndelungată a motorului și eficiență energetică ridicată. Carcasă metalică robustă a cutiei de viteze și mâner ergonomic pe mijloc, cu strat de material moale. Indicator pentru nivelul de încărcare a acumulatorului, iluminare cu LED a zonei de lucru. Cu funcționare pe dreapta / stânga și control electronic al turației. **Sistem electronic REDLINK PLUS™** – gestionare unică a performanțelor:

- **Cu sistem de comunicare între mașina acționată și acumulator.**
- **Cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate mare a acumulatorului, motorului și a cutiei de viteze.**

DRIVE CONTROL™ permite comutarea rapidă între cele 4 trepte cu diferite setări ale turației și momentului de rotație. M18 FUEL™ ONEKEY™ Șurubelniță cu percuție cu acumulator, 1 inch, cu inel de distanțare, asigură un moment de strângere de până la 2576 Nm și poate înlocui aparatele cu cablu, cu benzină sau cu aer comprimat. DRIVE CONTROL permite comutarea rapidă între cele 4 trepte cu diferite setări ale turației și ale momentului de rotație.

- **Aplicația ONE KEY™ pentru individualizarea setărilor sculelor.**
- **ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security afișează printre altele ultima poziție a aparatului.**

Execuție text publicitar:

șurubelniță FUEL™ cu percuție și acumulator, performantă, robustă, cu motor CE POWERSTATE™ fără perii, durabilitate îndelungată a motorului și eficiență energetică ridicată.

Livrare:

1× pachet de acumulatori 12,0 Ah M18 HB12, încărcător M12-18 FC, geantă de transport.

Notă:

Pentru acumuloare de schimb și accesorii recomandate, vezi de la Cod 073808.

Descriere tehnică

Număr de percuții treapta 4	0 - 1440 min ⁻¹
Moment maxim treapta 3	1966 Nm
Număr de acumuloare incluse	1
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Greutate	11,1 kg
Moment maxim treapta 4	2576 Nm
Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Capacitate acumulator	12 Ah
Număr de percuții treapta 3	0 - 1200 min ⁻¹
Număr de percuții treapta 2	0 - 930 min ⁻¹
Tensiunea acumulatorului	18 V
Profil de antrenare portsculă	Pătrat exterior
Denumirea producătorului	M18 ONEFHIWF1DS-121C
Conexiune pentru App	OneKey
Număr de percuții treapta 1	0 - 750 min ⁻¹
Dimensiunile portsculei	1 inch
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M42
Tip acumulator	Litiu-Ion
Moment maxim treapta 2	1254 Nm
Utilizare tipică	Heavy Duty
Moment maxim treapta 1	1180 Nm

Tip produs

Șurubelniță cu percuție

Accesorii

Încărcător cu acumulator Tip FE80-BC

073845 FE80-BC