

Mitutoyo**Ceas comparator de siguranță, Domeniu de măsurare / Ø carcasă: 1/55mm**

Date comandă

Numărul de comandă	432053 1/55
GTIN	4946368842448
Clasa articolului	44A

Descriere

Execuție:

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediția iunie 2006. Ceasuri comparatoare de precizie cu protecție antișoc, ceasuri comparatoare de siguranță, antișoc cu cursă liberă. Construcție robustă, foarte ușoară, cu protecție contra prafului. Tija de fixare cu Ø 8 mm h6.

Descriere tehnică

Ø carcasă	55 mm
Standard	Normă de lucru
Calibrarea	C1
Rezoluție	0,01 mm
Cursă de ridicare liberă	3,5 mm
Forță de măsurare	0,4 - 1,4 N
Domeniu de măsurare	1 mm
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare)	7 μm

Tehnică de măsurare	analog
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5
CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 3 mm	023000 3

Accesorii

Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4
Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm	434920 90
Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm	434920 100
Palpator pivotant (orientabil)	434912
Palpator din oțel Tip 20	434900 20
Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm	434920 80
Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10
Palpator din carbură Tip 17	434910 17
Palpator din oțel Tip 39	434900 39
Palpator din oțel Tip 12	434900 12
Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm	434920 20
Palpator din oțel Tip 24	434900 24

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 40 mm	434920 40
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 50 mm	434918 50
Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 15 mm	434920 15
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm	434920 30
Palpator din oțel Tip 11	434900 11
Palpator din oțel Tip 18/2	434900 18/2
Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1
Palpator din carbură Tip 14	434910 14
Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 50 mm	434920 50
Palpator din oțel Tip 14	434900 14
Palpator din oțel Tip 14/30	434900 14/30
Palpator din oțel Tip 29/10	434900 29/10
Palpator din oțel Tip 14/15	434900 14/15
Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30
Palpator din oțel Tip 17	434900 17
Palpator din oțel Tip 29/20	434900 29/20
Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1
Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
Palpator din carbură Tip 18/5	434910 18/5
Palpator din carbură Tip 16	434910 16
Palpator din oțel Tip 15	434900 15
Palpator din carbură Tip 10	434910 10
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Palpator din oțel Tip 28	434900 28

Palpator din carbură Tip 18/2	434910 18/2
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm	434920 70
Palpator din oțel Tip 10	434900 10
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare60° Lungime de încastrare 25 mm	434918 25
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Palpator din oțel Tip 18/5	434900 18/5
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare45° Lungime de încastrare 50 mm	434917 50
Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm	434920 60
Palpator din oțel Tip 14/40	434900 14/40
Palpator din oțel Tip 11/20	434900 11/20
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare45° Lungime de încastrare 25 mm	434917 25
Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6
Palpator din carbură Tip 11	434910 11