

Mitutoyo**Ceas comparator, Domeniu de măsurare / Ø carcasă: 10/58Bmm**

Date comandă

Numărul de comandă	432051 10/58B
GTIN	4946368841915
Clasa articolului	44A

Descriere

Execuție:

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediția iunie 2006. Ceas comparator de precizie cu carcasă din metal, tijă de fixare Ø 8 mm h6, călit și rectificat. Cadran cu posibilitate de rotire prin intermediul inelului exterior la poziția zero a acului indicator. Ac indicator central pentru citire la 1/100 mm, ac indicator mic al scalei adiționale pentru citire la 1 mm.

Accesorii opționale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.

Descriere tehnică

Calibrarea	C1
Standard	DIN 878
Rezoluție	0,01 mm
Verigă pe peretele posterior al ceasului comparator	da
Forță de măsurare	0,4 - 1,4 N
Citire per rotire a acului indicator	1 mm

Ø carcasă	58 mm
Citire	1/100 mm
Domeniu de măsurare	10 mm
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare)	13 µm
Tehnică de măsurare	analog
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 10 mm	023000 10
Calibrare DAkkS Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5

Accesorii

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 15 mm	434920 15
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm	434920 30
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm	434920 20
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm	434920 70
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm	434920 60
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 50 mm	434920 50
Palpator pivotant (orientabil)	434912
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm	434920 90
Perete posterior magnetic pentru ceasuri comparatoare pentru Ø carcasă 58 mm	434836 58
	434920 80

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
80 mm

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de
încastrare 25 mm

434917 25

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de
încastrare 50 mm

434917 50

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de
încastrare 50 mm

434918 50

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de
încastrare 25 mm

434918 25

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
100 mm

434920 100

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
40 mm

434920 40

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
10 mm

434920 10