

**Mitutoyo****Ceas comparator, Domeniu de măsurare / Ø carcasă: 10/58mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	432051 10/58
GTIN	4946368841922
Clasa articolului	44A

## Descriere

### Execuție:

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediția iunie 2006. Ceas comparator de precizie cu carcasă din metal, tijă de fixare Ø 8 mm h6, călit și rectificat. Cadran cu posibilitate de rotire prin intermediul inelului exterior la poziția zero a acului indicator. Ac indicator central pentru citire la 1/100 mm, ac indicator mic al scalei adiționale pentru citire la 1 mm.

### Accesorii opționale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.

## Descriere tehnică

Calibrarea	C1
Ø carcasă	58 mm
Forță de măsurare	0,4 - 1,4 N
Domeniu de măsurare	10 mm
Rezoluție	0,01 mm
Standard	DIN 878

Citire	1/100 mm
Citire per rotire a acului indicator	1 mm
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare)	13 μm
Tehnică de măsurare	analog
Tip produs	Ceas comparator

## Servicii

Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5
CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 10 mm	023000 10

## Accesorii

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm	434920 80
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 40 mm	434920 40
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm	434920 90
Perete posterior magnetic pentru ceasuri comparatoare pentru Ø carcasă 58 mm	434836 58
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm	434920 20
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 50 mm	434918 50
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 50 mm	434917 50
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 25 mm	434918 25
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm	434920 60

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm	434920 30
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 50 mm	434920 50
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm	434920 70
Palpator pivotant (orientabil)	434912
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 25 mm	434917 25
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm	434920 100
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 15 mm	434920 15