

Mitutoyo**Ceas comparator de precizie cu protecție antișoc, Domeniu de măsurare / Ø carcasă: 5/58mm****Date comandă**

Numărul de comandă

433405 5/58

GTIN

4946368842103

Clasa articolului

44A

Descriere**Execuție:**

Carcasă din alamă, rezistentă, cromată mat; cu sticla ceasului incasabilă.

Tijă de fixare cu Ø 8 mm h6, călită și rectificată.

Execuție foarte precisă.

Punctele principale ale mecanismului de măsurare sunt **montate cu rubine**.

Ac indicator central **pentru citire 1/1000 mm**.

Cadran cu posibilitate de rotire cu ajutorul inelului exterior la poziția zero a acului indicator.

Forță de măsurare aproape constantă pe întregul interval de măsurare.

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediția iunie 2006.

Accesorii opționale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare

5 mm

Ø carcasă

58 mm

Standard

Normă de lucru

Calibrarea	C2
Citire per rotire a acului indicator	0,2 mm
Forță de măsurare	0,4 - 1,5 N
Rezoluție	0,001 mm
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare)	10 μm
Tehnică de măsurare	analog
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

CalibrareCeas comparator analogic 0,001 Domeniu de măsurare maxim 5 mm	023020 5
Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5

Accesorii

Ecran din sticlă al ceasului comparator Tip 58	432010 58
Perete posterior magnetic pentru ceasuri comparatoare pentru Ø carcasă 58 mm	434836 58