

Garant**Vârf rotativ de strung, aplatizat Pentru capete interschimbabile, Con Morse: 4****Date comandă**

Numărul de comandă	321266 4
GTIN	4062406572310
Clasa articolului	31Z

Descriere**Execuție:**

Carcasa extrem de suplă aplatizată pe o parte, pentru un acces optim; concentricitate foarte mare datorită lagărelor Highend; se recomandă și la aplicații de rectificare.

- **Cu vârf alungit și piuliță de extragere, special pentru mașini CNC.**
- **Vârful este complet călit și rectificat.**
- **Echipat cu rulmenți de precizie pentru asigurarea unei rotiri de precizie.**
- **Vârful călit permite corectarea ulterioară prin rectificare.**
- **Nu necesită mentenanță datorită ungerii continue.**
- **Etanșarea specială împiedică infiltrarea murdăriei și a lichidului de răcire.**

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi și subțiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoiească sau să se lovească necontrolat sub acțiunea forțelor dominante.

Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină și se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicație:

Pentru sarcină mare și turație ridicată, special pentru mașini NC.

Utilizare flexibilă datorită accesoriilor interschimbabile. Utilizare universală pe cap revolver și contraarbore în mașinile CNC.

Accesorii opționale:

Accesorii interschimbabile Cod 320627 - 320631.

Notă:

Schimbarea biților la suprafețele pentru cheie prin rotire în sens opus.

Piuliță de distanțare pentru mașini cu comandă numerică, pentru a se putea scoate vârful din pinola păpușii mobile.

Descriere tehnică

Ø exterior D ₁	14 mm
Lungime utilă B	85 mm
Pentru piese cu greutate de	400 kg
Bătaie radială maximă	0,003 mm
Lungime 1	74 mm
Ø carcasei D	60 mm
Con Morse	CM4
Turație maximă	10000 min ⁻¹
Recomandat pentru codul de culoare	K14
L ₂	10 mm
Șurub de desprindere	da
Tip produs	Vârf de centrare