


**HOLEX****Bandă de șlefuit (A), granulație 40 grosier, Ø bandă×lățime bandă: 10X20mm**

## Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 553700 10X20  |
| GTIN               | 4062406572297 |
| Clasa articolului  | 52E           |

## Descriere

### Execuție:

**Banda de șlefuit este fixată prin dilatarea corpului de cauciuc la o turație înaltă.** Banda poate fi utilizată pe lățimea sa totală, este rezistentă la alunecare și poate fi schimbată repede și ușor. (Montaj în direcția creștăturii). Compatibil numai cu suportul șlefuit al benzii de șlefuit. Din material rezistent la rupere, din rășină sintetică cu o durabilitate mare și granulație cu adeziune bună. Nu este recomandat pentru utilizarea lichidelor de răcire.

### Corindon normal (A).

### Aplicație:

Benzile de șlefuit sunt utilizate în special la șlefuirea suprafețelor, care necesită o așchiere a materialului mai puternică – și pe muchii.

### Adaptat pentru:

Suport pentru bandă de șlefuit Cod 553600.

## Descriere tehnică

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Granulație      | 40      |
| Lățime manșoane | 30 mm   |
| Grad de finețe  | grosier |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Ø tubului                           | 15 mm            |
| Material abraziv                    | Corindon normal  |
| Prescurtare pentru material abraziv | A                |
| Formă manșoane                      | cilindric        |
| Tip produs                          | Bandă de șlefuit |

### Date utilizator

|                               | Se recomandă pentru         | V <sub>c</sub> | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup> | indicat în anumite condiții |                |         |
| Oțel < 55 HRC                 | indicat în anumite condiții |                |         |
| INOX                          | indicat în anumite condiții |                |         |
| GG(G)                         | indicat în anumite condiții |                |         |
| CuZn                          | recomandat                  |                |         |
| Plastic, GRP                  | recomandat                  |                |         |
| Lemn                          | recomandat                  |                |         |
| Uscat                         | recomandat                  |                |         |