



## Cuțite universale CutiX® cu mâner din magneziu și 3 lame, 18 mm, Lungimea totală: 165mm



### Date comandă

Numărul de comandă	845051 165
GTIN	4003773087533
Clasa articolului	86E

### Descriere

#### Execuție:

Un partener de încredere cu o stabilizare unică a lamei. Șină de stabilizare extensibilă, inovativă și variabilă. Carcasă robustă și durabilă din magneziu. Ușoară precum plasticul, puternică ca aluminiul turnat sub presiune. Ochet de fixare pentru siguranța sculei. Cu 3 lame de rupere în 8 trepte, lățime 18 mm.

#### Avantaj:

- **Cursor plat și ergonomic, distinct pentru lamă și pentru șină de stabilizare. Nu este posibilă apăsarea întâmplătoare a cursorului.**
- **Stabilizare unică a lamei. Aplicați presiunea dorită fără risc de rănire. Lama nu se poate îndoi sau rupe involuntar.**

#### Piese de schimb:

Lame de schimb, vezi codurile 845010 mărimea 10; 845015 mărimea 10; 845016 mărimea 10; 845018 mărimea 50; 845019 mărimea 50; 845021 mărimea 10; 845023 mărimea 50.

### Descriere tehnică

Grosimea lamei	0,5 mm
Număr de lame	3
Lungimea lamei	100 mm
Număr trepte de rupere	8
Lungimea totală	165 mm
Lățimea vârfului	18 mm

Material mâner	Magneziu
Tip produs	Cuttere

## Accesorii

Set de lame de fragmentare 10 buc., 18 mm „experience” Număr 10	845010 10
Set de lame de fragmentare 10 buc., 18 mm „longlife” Număr 10	845015 10
Set de lame 10 buc., 18 mm, fără zone teoretice de rupere „experience” Număr 10	845016 10
Set de lame de fragmentare 50 buc., 18 mm „experience” Număr 50	845018 50
Set de lame de fragmentare 50 buc., 18 mm „longlife” Număr 50	845019 50
Set de lame de fragmentare 10 buc., 18 mm „multisharp” Număr 10	845021 10
Set de lame de fragmentare 50 buc., 18 mm „multisharp” Număr 50	845023 50