

AEG

Șurubelniță cu percuție, Tip: BSS1812



Date comandă

Numărul de comandă	074016 BSS1812
GTIN	4058546339258
Clasa articolului	07A

Descriere

Execuție:

Cheie puternică cu percuție 18 V cu portsculă cu pătrat de 1/2 inch.

- **Iluminare cu LED a spațiului de lucru.**
- **Mâner acoperit cu Softgrip.**
- **Cârlig pentru curea.**

Livrare:

Fără acumulator și fără încărcător, în cutie.

Notă:

Acumulator de schimb disponibil cu Cod 073846- 073848. Seturi de pornire cu acumulator cu Cod 073844.

Descriere tehnică

Tensiunea acumulatorului	18 V
Profil de antrenare portsculă	Pătrat exterior
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Dimensiunile portsculei	1/2 inch

Număr de acumuloare incluse	0
Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr de percuții treapta 1	0 - 2800 min ⁻¹
Moment maxim treapta 1	280 Nm
Denumirea producătorului	BSS 18S12BL
Număr de percuții treapta 2	0 - 3800 min ⁻¹
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	AEG Tip B 18 V
Utilizare tipică	Strong
Tip produs	Șurubelniță cu percuție