

Garant**Vârf rotativ pentru strung, vârf din carbură cu piuliță de extragere, Con Morse (CM): 5****Date comandă**

Numărul de comandă	321240 5
GTIN	4062406572457
Clasa articolului	31Z

Descriere**Execuție:**

- Axul punctatorului cu cap din carbură, pentru utilizări cu efect abraziv puternic la centrare.
- Unghi la vârf de 60°.
- Piuliță de extragere aplatizată lateral.
- Lagăre de înaltă precizie pentru concentricitate ridicată.
- Nu necesită mentenanță datorită ungerii continue.
- Etanșarea specială împiedică infiltrarea murdăriei și a lichidului de răcire.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi și subțiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoiească sau să se lovească necontrolat sub acțiunea forțelor dominante.

Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină și se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicație:

Pentru prelucrarea pieselor subțiri la turații mari și în serii mari cu încărcare automată în producția de serie.

Pentru forțe axiale mari la așchieri dificile, datorită montării rulmentului.

Ø carcasa D: 96 mm

Lungime utilă B: 134 mm

Ø carburii H: 18 mm

Bătaie radială maximă: 0,005 mm

Lungimea vârfului C: 49 mm

Turație maximă: 2600 min⁻¹

Descriere tehnică

Lungimea vârfului C	49 mm
Ø carburii H	18 mm
Ø carcasei D	96 mm
Turație maximă	2600 min ⁻¹
Lungime utilă B	134 mm
Bătaie radială maximă	0,005 mm
Pentru piese cu greutate de	2000 kg
Con Morse	CM5
forță axială	6,6 kN
Unghiul la vârf	60 grad
Insertie din carbură	da
Execuție	sincron
Șurub de desprindere	da
Tip produs	Vârf de centrare