



Mașini de carotat cu acumulator, Tip: M18FMDP



Date comandă

Numărul de comandă	076528 M18FMDP
GTIN	4002395136650
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

Mașină de carotat cu talpă magnetică cu **acumulator M18 FUEL™** și iluminare cu LED.

- **Carotare până la 38 mm.**
- **Cutie de viteze cu 2 trepte: turație optimizată pentru găurire cu carotă (400 min⁻¹) și burghiu în spirală (690 min⁻¹).**
- **Magnet permanent puternic cu o forță de prindere de 8890 N.**
- **Versiune cu sistem electronic REDLINK PLUS™, AUTOSTOP™.**
- **Recipient cu lichid de răcire magnetic integrat.**

Livrare:

2 x M18 B5 pachete de acumulatori, încărcător M12-18 FC, geantă de transport.

Notă:

Carote din carbură recomandate se găsesc de la Cod 118780. Disponibil acumulator potrivit cu Cod 073816 Ref. MB18 și Cod 073839 Ref. M18NRG5.

Descriere tehnică

Tip acumulator	Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului	18 V

Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Ambalaj	Geantă de transport
Alimentare cu energie	Cu baterii
Adâncime de găurire	Carotă în oțel maxim 50 mm
Înălțime	552 mm
Greutate	13,9 kg
Ø maxim frecare	18 mm
Turație maximă	400 - 690 min ⁻¹
Lungime talpă magnetică	170 mm
Formă portsculă	19 mm Weldon
Capacitate acumulator	5 Ah
Ø maxim teșire	38 mm
Lățime talpă magnetică	65 mm
Cursa de lucru	146 mm
Denumirea producătorului	M18 FMDP-0C
Număr de acumuloare incluse	2
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Tip produs	Mașină de găurit

Accesorii

Set de pornire cu acumulator Tip M18NRG5	073839 M18NRG5
Sistem Li-Ion M18B5 Tip acumulator MB18	073816 MB18