



## Polizor unghiular Acumulator, Tip: M18FSAGV



### Date comandă

Numărul de comandă	077105 M18FSAGV
GTIN	4058546360566
Clasa articolului	03L

### Descriere

#### Execuție:

**Polizor unghiular cu acumulator 115mm** cu motor POWERSTATE™ (fără perii) pentru cele mai dure aplicații. Sistemul electronic REDLINK PLUS™ oferă protecție la suprasarcină digitală avansată pentru mașină și acumulator și menține constantă puterea sub sarcină. Cu întrerupător de siguranță.

#### Livrare:

**Fără acumulator, fără încărcător.** Inclusiv cutie de carton.

#### Notă:

Setul de început potrivit este disponibil la nr. 073826.

### Descriere tehnică

Ø maxim al discurilor	115 mm
Blocaj contra repornirii	da
Alimentare cu energie	Cu baterii
Întrerupător de siguranță	da
Număr de acumulatoare incluse	0
Vibrație maximă conform EN	2,1 m/s <sup>2</sup>
Model constructiv motor	Motor fără perii
Interval de turație	8500 min <sup>-1</sup>

Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Tensiunea acumulatorului	18 V
Tip acumulator	Litiu-Ion
Protecție la suprasarcină	da
Denumirea producătorului	M18 FSAGV115XPDB-0
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Adâncimea maximă de tăiere	28 mm
Greutate	2,7 kg
Tip produs	Polizor unghiular