



Polizor unghiular Acumulator, Tip: M18FSAGDB



Date comandă

Numărul de comandă	077140 M18FSAGDB
GTIN	4058546346263
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

Polizor unghiular cu acumulator 18 V / 5,0 Ah Milwaukee FUEL™:

- **Motor fără perii durabil, blocarea axului, reglare rapidă a elementului de protecție.**
- **Sistem de schimbare rapidă FIXTEC integrat pentru înlocuirea fără scule a discului.**

Livrare:

Inclusiv încărcător, husă de protecție, 2 grilaje de protecție împotriva prafului, set de prindere, mâner antivibrații, cutie HD.

Notă:

Pentru acumulatori de schimb și accesorii recomandate, vezi de la Cod 073809 și Cod 073840.

Descriere tehnică

Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Adâncimea maximă de tăiere	33 mm
Vibrație maximă conform EN	3,4 m/s ²
Capacitate acumulator	5 Ah
Protecție la suprasarcină	da
Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr de acumulatoare incluse	2

Tensiunea acumulatorului	18 V
Blocaj contra repornirii	da
Stop Kickback	nu
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip HB 18 V
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Turație maximă	8500 min ⁻¹
Pornire lină	da
Ø maxim al discurilor	125 mm
Greutate	2,7 kg
Denumirea producătorului	M18FSAGDB
Întreprupător de siguranță	da
Serie	FUEL
Tip produs	Polizor unghiular