



Ciocan rotopercutor cu acumulator, Tip: M18FHX



Date comandă

Numărul de comandă	075530 M18FHX
GTIN	4058546346973
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

- Ciocane rotopercutoare robuste, cu mecanism pneumatic de percuție.
 - Carcasă metalică a cutiei de viteze, foarte rezistentă.
 - Rotație pe dreapta / stânga, stop percuție și sistem electronic de reglare a turației.
- Ciocan rotopercutor cu acumulator Red Li-Ion 18 V / 5,0 Ah cu motor EC POWERSTATE™ fără perii, optimizat pentru găuriri în beton și zidărie. Electronică Redlink Plus™ – protecție la suprasarcină pentru o durată mare de utilizare a acumulatorului, motorului și cutiei de viteze.
- Sistem de schimbare rapidă a sculelor FIXTEC pentru schimbarea fără scule între suportul SDS-Plus și mandrina metalică cu prindere rapidă.
 - Oprire la rotație pentru lucrări ușoare cu dalta.
 - Cuplajul de siguranță protejează utilizatorul și mașina dacă se blochează burghiul.
 - Sistem anti-vibrații AVS.

Livrare:

Inclusiv adaptor FIXTEC SDS-Plus, mandrină cu prindere rapidă 1,5 - 13 mm, mâner suplimentar cu opritor pentru adâncimea de găurire, încărcător rapid, 2x acumulator 18 V, geantă de transport.

Notă:

Burghiile de percuție recomandate sunt prezentate începând de la Cod 787000. Pentru acumulatori de schimb și încărcător recomandați, vezi de la Cod 073808 și Cod 073840.

Descriere tehnică

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Vibrație maximă conform EN	8,9 m/s ²
Coadă tip	SDS Plus
Interval de turație	0 - 1330 min ⁻¹
Ø maxim de găurire spiralată în beton	26 mm
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Energie de impact	2,5 J
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	28 mm
Denumirea producătorului	M18ONEFHX-552X
Tensiunea acumulatorului	18 V
Număr maxim de percuții	4800 min ⁻¹
Capacitate acumulator	5,5 Ah
Număr de acumuloare incluse	2
Formă portsculă	SDS-Plus
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Greutate	4,5 kg
Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Tip acumulator	Litiu-Ion
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Tip produs	Ciocan rotopercurtor

Accesorii

Încărcător pentru acumulator Tip M1218SC	073840 M1218SC
Încărcător pentru acumulator Tip M1218C	073840 M1218C
Set de pornire cu acumulator Tip M18NRG5	073839 M18NRG5
Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC	073840 M1218FC
Încărcător pentru acumulator Tip M1418C6	073840 M1418C6

