

Garant**Menghină cu fixare centrică pneumatică, Tip: 100/4****Date comandă**

Numărul de comandă	360180 100/4
GTIN	4062406572952
Clasa articolului	310

Descriere**Execuție:**

- **Cursă reglabilă + 5 mm pe parte.**
- **Forță de strângere până la 22,5 kN, reglabilă progresiv. Suma aritmetică = 45 kN.**
- **Chiar și la pierdere de presiune, menghina cu fixare centrică dispune de o pretensionare (cca 60 kg) pentru a asigura poziționarea sigură a sculei, de ex., la mesele flotante.**

Cu placă de bază pentru un moment static de torsiune mai mare și pentru stabilitate maximă.

Aplicație:

Pentru prinderea centrată a pieselor. Recomandat pentru **exploatarea automatizată** prin intermediul unui cap de strângere cu 4 canale, dar și prin legături laterale.

Accesorii opționale:

Pereche de bacuri Cod 360135 – 360151 Ref. 80.

Descriere tehnică

Lățimea bacului A	80 mm
Greutate	14,8 kg
L	100 mm
B	100 mm

Putere maximă a aerului comprimat	9 bar
Cursă de strângere	6 mm
Forță de strângere până la maxim	10 kN
Înălțime H	95 mm
Recomandat pentru codul de culoare	PCV 100
Dimensiune îmbinare în cruce	200 mm
Tip produs	Menghină de mașină